



TT-595 Megaplast PU 90s

2K PU TIL SUPERHURTIG REPARATION OG LIMNING

- ✓ Præpolymiseret teknologi.
- ✓ Kan hurtigt slibes - selv tynde lag: efter 10 min.
- ✓ Nærmer sig styrken og fleksibiliteten af syntetiske materialer.
- ✓ Praktisk pakning: en patron pr. reparation.

Tekniske info

- Sammensætning: polyurethan.
- Farve efter blanding: sort.
- Blandetid: 50 sekunder.
- Arbejdstid: 90 sekunder.
- Kan behandles efter: 10 minutter ved 20°C.
- Fuldt lastbærende efter: 30 minutter ved 20°C.
- Elasticitet: 72 %.
- Brudstyrke: 2610N/cm².
- Trykstyrke på aluminium: 1370/cm².
- Temperaturresistens: -30°C til +100°C.
- Anvendelsestemperatur: min. +10°C.
- Vandabsorbering: <1.0%.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-595 Megaplast PU 90s sort - patron 2 x 25ml

594111118

Produkt

Egenskaber

Megaplast PU er et professionelt 2-komponent, selvblandende PU-system til superhurtig limning og reparation. Megaplast PU nærmer sig de syntetiske materialers styrke og fleksibilitet. Megaplast PU er den mest bekvemme og hurtigste reparationsmetode. Megaplast PU kan bruges flere gange og forsegles perfekt igen.

Anvendelsesområder

Reparation og limning af hård og fleksibel plastik (evt. fiberfyldt) så som polyester, isoleringsmaterialer, HPL, ABS, SMC, PC,... samt hårdt og blødt træ, glas, jern- og ikke-jernholdige metaller.

Anvendelse

Klargøring af overflade

- Rengør med TT-1014 Sikker Afrens FS og/eller TT-1004 Multifoam.
- Slib materialet
- Fjern alt støv.
- Affedt med TT-1014 Sikker Afrens FS og TT-1004 Multifoam.
- Blæs det tørt.

Klargøring af patron

- Fjern hættten fra patronen.
- Placer patronen i pistolen.
- Pump, indtil begge komponenter flyder ud af patronen.
- Placer mikerspidsen på patronen og skær om nødvendigt noget af spidsen for at udvide åbningen.
- Start med at sprøjte 2 cm af produktet ud.
- Påfør på et rent og tørt underlag.
- Skift til en ny mikerspids efter 5 minutters inaktivitet.

Opbevaring

- Fjern mikerspidsen.
- Rengør duo-patronen.
- Sæt hættten på igen.

Hvis du ønsker en kortere arbejdstid, skal du bruge Megaplast PU 25s.